




Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 3DO-Y IP67



Área de aplicação		
Aplicação		Montagem em campo
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	50
Capacidade de carga total	[A]	3
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 3
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		3
Circuito		PNP
Área de tensão DC	[V]	15...30; (para PELV; através de cabo chato)
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	1000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 20 W (IEC 60947-5-1))
Proteção contra curto-circuitos		sim
Separado eletricamente		sim
Alimentação dos atuadores para as saídas		AUX
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70



Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 3DO-Y IP67

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

EMC		EN 50295	
		IEC 61000-6-2	
MTTF	[anos]	215	

Valor característico AS-i

Versão AS-i	2.11; 3.0				
Endereçamento AS-i	soquete de endereçamento				
Modo de endereçamento ampliado	sim				
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-8.A.E				
Configuração da AS-i E/S	[hex]	8			
Código ID da AS-i	[hex]	A.E			
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	Saída	1	2	3	-
	soquete	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
	Pino	4	2 4	4	-

Dados mecânicos

Peso	[g]	154,3
Tipo de montagem	cabo plano AS-i de conexão direta	
Materiais	PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho	

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde
	erro	LED, vermelho
	Função	LED, amarelo

Conexão elétrica

Conexão do módulo	Cabo chato
-------------------	------------

Acessórios

Material incluído	parte inferior
Acessório opcional	tampa de proteção: M12, E73004

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------




Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 3DO-Y IP67

conexão elétrica

técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções

Conexão



Conexão: M12

Saídas	
soquete O-1/2	
1	não conectado
2	saída de comutação 2
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 1
5	não conectado
soquete O-2	
1	não conectado
2	não conectado
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 2
5	não conectado
soquete O-3	
1	não conectado
2	não conectado
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 3
5	não conectado