




Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Área de aplicação		
Modelo	Apenas para a operação com Masters AS-i perfil M4	
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	50
Capacidade de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 4	
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		4
Circuito		PNP
Área de tensão DC	[V]	15...30; (para PELV; através de cabo chato)
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	2000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 40 W (IEC 60947-5-1))
Proteção contra curto-circuitos		sim
Separado eletricamente		sim
Alimentação dos atuadores para as saídas		AUX



Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Condições ambientais						
Temperatura ambiente		[°C]		-25...70		
Proteção		IP 67				
Certificações / testes						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
Valor característico AS-i						
Versão AS-i		3.0				
Endereçamento AS-i		soquete de endereçamento				
Modo de endereçamento ampliado		sim				
Perfil mestre AS-i		M4				
Perfil AS-i		S-7.A.7				
Configuração da AS-i E/S		[hex]		7		
Código ID da AS-i		[hex]		A.7		
Bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		Saída	1	2	3	4
		soquete	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		Pino	4	2 4	4	2 4
Dados mecânicos						
Peso		[g]		183		
Tipo de montagem		cabo plano AS-i de conexão direta				
Materiais		PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho				
Displays / elementos de operação						
Display		em operação		LED, verde		
		erro		LED, vermelho		
		Função		LED, amarelo		
Conexão elétrica						
Conexão do módulo		Cabo chato				
Acessórios						
Material incluído		parte inferior				
Acessório opcional		tampa de proteção: M12, E73004				
Observações						
Unidades por embalagem		1 peça				




Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

conexão elétrica

técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções

Conexão



Conexão: M12

Saídas	
soquete O-1/2	
1	não conectado
2	saída de comutação 2
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 1
5	não conectado
soquete O-2	
1	não conectado
2	não conectado
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 2
5	não conectado
soquete O-3/4	
1	não conectado
2	saída de comutação 4
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 3
5	não conectado
soquete O-4	
1	não conectado
2	não conectado
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 4
5	não conectado