


ANT860



Antena RFID UHF

DTRUHFE_AGRWKOTN04



Dados elétricos

Frequência de operação [MHz]	865...868 (ETSI); (Índia: 865...867 MHz)
Conexões de antenas	1; (Conector fêmea TNC)
Polarização	circular
Potência de emissão ERP [mW]	1995
Ganho de antena [dB]	8,5
Impedância [Ω]	50

Faixa de registro

Ângulo de abertura [°]	65
------------------------	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	2395,5
Invólucro	Retangular
Dimensões [mm]	300 x 300 x 79
Materiais	invólucro: alumínio; Conector fêmea TNC: latão / PTFE; Cobertura de proteção: plástico;

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------