


# DF2524



## Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2



| Área de aplicação                                                              |                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Montagem                                                                       | trilho TH35; conforme EN 60715 |                           |
| Dados elétricos                                                                |                                |                           |
| Tensão de operação                                                             | [V]                            | para SELV/PELV            |
| Tensão nominal DC                                                              | [V]                            | 24                        |
| Tensão de entrada DC                                                           | [V]                            | 19,2...30                 |
| Classe de proteção                                                             |                                | III                       |
| Proteção contra inversão de polaridade                                         |                                | sim                       |
| Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC) | [ms]                           | 10                        |
| Corrente de repouso                                                            | [mA]                           | 12                        |
| Quantidade de canais                                                           |                                | 2                         |
| Corrente nominal                                                               | [A]                            | 1...4                     |
| Corrente nominal (elemento Fail Safe)                                          | [A]                            | 4                         |
| Saídas                                                                         |                                |                           |
| Capacidade total de carga                                                      | [mF]                           | 20                        |
| Condições ambientais                                                           |                                |                           |
| Temperatura ambiente                                                           | [°C]                           | -25...60                  |
| Temperatura de armazenamento                                                   | [°C]                           | -40...70                  |
| Proteção                                                                       |                                | IP 20; (na parte frontal) |
| Grau de sujidade                                                               |                                | 2                         |
| Certificações / testes                                                         |                                |                           |
| EMC                                                                            | EN 61000-6-3                   | emissão de interferências |
|                                                                                | EN 61000-6-2                   | imunidade a ruído         |



## Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2

### Dados mecânicos

|           |      |                |
|-----------|------|----------------|
| Peso      | [g]  | 73,5           |
| Dimensões | [mm] | 80 x 12,5 x 98 |

### Displays / elementos de operação


|                        |        |                                     |
|------------------------|--------|-------------------------------------|
| Display                | status | 2 x LED, vermelho / verde / laranja |
| Elementos operacionais | 2 x    | botões                              |

### conexão elétrica

terminais de encaixe:


alavanca/barra de contato:

### Conexão



### diagrama e curvas

curva característica de saída



curva característica tempo-corrente