


Módulo de alimentação para potencial terra

Supply Module GND/1x 10mm²

- 1 área para marcação
2 terminal de encaixe 24 V DC



Campo de aplicação

Modelo	Módulo de alimentação GND (1 x 10 mm ²)
--------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Tensão nominal DC	[V]	24
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx.	[A]	40

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 20; (na parte frontal)

Certificações / testes

EMC	EN 61000-6-3	emissão de interferências
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído

Dados mecânicos

Peso	[g]	48,6
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN
Instrução de instalação		módulo interconectável
Dimensões	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF3100



Módulo de alimentação para potencial terra

Supply Module GND/1x 10mm2

conexão elétrica

terminais de encaixe:

Conexão

