


Módulo de distribuição para tensão de alimentação

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

- 1 área para marcação
2 terminal de encaixe 24 V DC



Área de aplicação

Modelo	módulo potencial 2 x 5 x 2,5 mm ²
--------	--

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Tensão nominal DC	[V]	24
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx.	[A]	20

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 20

Certificações / testes

EMC	EN 61000-6-3	emissão de interferências
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído

Dados mecânicos

Peso	[g]	64,8
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN
Instrução de instalação		módulo interconectável
Dimensões	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Módulo de distribuição para tensão de alimentação

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

conexão elétrica

terminais de encaixe:

Conexão

