

DN0501




Amplificador

N605/230VAC/0,8A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DN1020

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Tensão de saída	[V]	ajustado
Tolerância da tensão de saída	[%]	5
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	0,8
Número de circuitos de saída		1
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Proteção		IP 40
Dados mecânicos		
Materiais		plástico
Displays / elementos de operação		
Display	tensão de saída	2 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

DN0501



Amplificador

N605/230VAC/0,8A

conexão elétrica

terminais: ...4 mm²

Conexão

