DN2010

Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DN1020

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



CE

Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 230
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Tensão de entrada DC	[V]	105...370
Range de tensão da entrada AC	[V]	90...260
Classe de proteção		I
Tolerância da tensão de saída	[%]	3
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	1
Número de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[%]	1,25
Saídas		
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Proteção		IP 20

DN2010

Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Certificações / testes		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dados mecânicos		
Tipo de montagem	trilho; (TH35 (EN 60715))	
Materiais	plástico	
Displays / elementos de operação		
Display	tensão de saída	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		

bornes de câmera dupla : 2 x ...2,5 mm²

Conexão