


DP2402



Prolongador de pulso

Monitoring Display-Pulse ext



Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)
Interface de comunicação	IO-Link
Dimensões [mm]	63 x 30 x 24

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	< 380
Capacidade de carga total [A]	0,2

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
---------------------------------	--

Entradas

Quantidade de entradas digitais	2; (IEC61131-2)
Limitação da corrente de entrada [mA]	200

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

DP2402



Prolongador de pulso

Monitoring Display-Pulse ext

Quantidade de saídas digitais	2
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)
Proteção contra curto-circuitos	sim

Faixa de medição / de ajuste

Frequência de medição [Hz]	< 2000
----------------------------	--------

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo utilizado	Configuração de parâmetros	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Dados do processo binários	2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação default	DeviceID 1168

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Aviso sobre a temperatura do ambiente	2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...53 °C 4000 m: -25...51 °C Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...60
Umidade relativa do ar máx. [%]	90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m]	4000
Proteção	IP 67
Grau de sujidade	2

Certificações / testes

MTTF [anos]	317
-------------	-----

Dados mecânicos

Peso [g]	84,2
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g]	35
Dimensões [mm]	63 x 30 x 24
Materiais	invólucro: PA

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
	saída de comutação	2 x LED, amarelo
		Display do LED de 7 segmentos, vermelho
Elementos operacionais	2	botão

Acessórios

Acessório opcional	clipe de montagem
--------------------	-------------------

DP2402



Prolongador de pulso

Monitoring Display-Pulse ext

Observações


Observações	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - conector



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

conexão elétrica - soquete



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Outros dados

atraso de comutação/desligamento	0...9999 ms
----------------------------------	-------------