




## Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



corte do painel 91 x 43 mm



### Características do produto

Dimensões [mm] 48 x 112 x 116

### Área de aplicação

Aplicação avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso

### Dados elétricos

Tensão de operação [V] 18...30 DC

Consumo de corrente [mA] 100

### Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 4

### Entradas

Quantidade de entradas digitais 2

### Saídas

Quantidade de saídas digitais 4

Proteção contra sobrecarga sim

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Temperatura de armazenamento [°C] -25...70

Proteção IP 65

Grau de proteção dos terminais IP 20

### Certificações / testes

EMC EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61000-6-4

### Dados mecânicos

Peso [g] 299

Tipo de montagem corte do painel: 91 x 43 mm



Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| Dimensões | [mm]           | 48 x 112 x 116 |
| Materiais | Noryl UL94-V-0 |                |


Displays / elementos de operação

|         |                  |                                              |
|---------|------------------|----------------------------------------------|
| Display | display colorido | display LCD plenamente gráfico, Touch screen |
|---------|------------------|----------------------------------------------|

conexão elétrica

terminais parafusados:

Conexão



NC: não conectado