DX2055

Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC





corte do painel 91 x 43 mm

Características do produto		
Interface de comunicação		IO-Link
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Campo de aplicação		
Aplicação		indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas analógicas		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Corrente da entrada analógica	[mA]	0...20
Tensão da entrada analógica	[V]	-10...10
Resolução entrada analógica		16 bit
Precisão da entrada analógica	[%]	0,1
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		4
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	200
Proteção contra sobrecarga		sim
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Classe de master port exigida		A

DX2055

Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Certificações / testes		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4
Dados mecânicos		
Peso	[g]	318
Tipo de montagem		corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Materiais		Noryl UL94-V-0
Displays / elementos de operação		
Display		display colorido / display LCD plenamente gráfico, Touch screen
conexão elétrica		
terminais parafusados:		
Conexão