


E3M133



Cabo de conexão com soquete

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Campo de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	595
Dimensões	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material porca	zinco moldado sob pressão	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	Raio de flexão para instalação fixa	≥ 30 mm
Notas		
Quantidade	1 peça	

E3M133



Cabo de conexão com soquete


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



Conexão

