

E10406




Conector do adaptador

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11293

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 anel O

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Rosca de instalação PG 13.5

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10406



Conector do adaptador

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

conexão elétrica

cabo: 0,05 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco