
E10407

Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10407

Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0010A03

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BK =	preto
BU =	azul