



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040SCS0005F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, revestimento anti-adesivo

Notas		
Quantidade		1 peça

conexão elétrica		
cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm		



E10419



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040SCS0005F03

Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul