



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0015A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos                  |                       |                   |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensão de operação               | [V]                   | 10...30 DC        |
| Saídas                           |                       |                   |
| Função elétrica                  |                       | PNP               |
| Condições ambientais             |                       |                   |
| Temperatura ambiente             | [°C]                  | -25...90          |
| Proteção                         |                       | IP 67             |
| Dados mecânicos                  |                       |                   |
| Dimensões                        | [mm]                  | 27 x 15 x 39      |
| Materiais                        |                       | TPU transparente  |
| Material do invólucro            |                       | TPU, transparente |
| Material porca                   |                       | latão, niquelado  |
| Displays / elementos de operação |                       |                   |
| Display                          | Status de chaveamento | 1 x LED, amarelo  |
|                                  | em operação           | 1 x LED, verde    |
| Observações                      |                       |                   |
| Unidades por embalagem           |                       | 1 peça            |

# E10424



## Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0015A03

### conexão elétrica

cabo: 15 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



### Conexão



BN =  
BK =  
BU =

Cores dos fios :  
marrom  
preto  
azul