
E10432

Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0005G04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Característica especial		cabo blindado
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

E10432

Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0005G04

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BK =	preto
BU =	azul
WH =	branco