


E10434



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0006A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 6 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		
conexão elétrica - soquete		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10434



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0006A04

Conexão



BN =	Cores dos fios :	marrom
BK =		preto
BU =		azul
WH =		branco