




Conector do adaptador

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 anel O

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 55 DC
--------------------	-----	---------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Rosca de instalação		PG 13.5
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado



E10436



Conector do adaptador

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Conexão

1 BK

4 WH

BK =
WH =

Cores dos fios :
preto
branco