


E10437



Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0005H05



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	160,7
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Versão do conector		M12
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10437



Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0005H05

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

BN	1 (1...2)
BU	3 (1...2)
BK	4 (1)
WH	4 (2)

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco