




Jumper

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC011

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU
 Material do invólucro TPU
 Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





Jumper

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

