




Soquete confeccionável

SDOGM120MSSFKPG




Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	7,5
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Peso	[g]	77
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 49
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica

solda: ...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...14 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10448



Soquete confeccionável

SDOGM120MSSFKPG

Conexão

