


E10452



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0015E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10452



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0015E03

conexão elétrica

cabo: 15 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul