


E10458



Jumper

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm






Jumper

VDOGH042MSS00,6A04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



Cores dos fios :
 BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul
 WH = branco

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

