



Jumper

VDOGH040MSS01,5A04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm





Jumper

VDOGH040MSS01,5A04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 1,5 m, PUR / PVC, laranja; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

