




Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC003

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10469



Cabo de conexão com soquete


ADOGH040VAS0010A03

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul