


# E10474



## Distribuidor Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...60 AC/DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	4

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

### Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central	2

### Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

# E10474



## Distribuidor Y


ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

### conexão elétrica


cabo: 0,77 m, PUR / PVC, preto, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - conector

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

