


Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0003F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
-----------	------	--------------

Materiais	TPU transparente
-----------	------------------

Material do invólucro	TPU, transparente
-----------------------	-------------------

Material porca	latão, revestimento anti-adesivo
----------------	----------------------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10487



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0003F03

conexão elétrica


cabo: 3 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul