


E10490



Cabo de conexão com soquete


ADOGH040MSS0003A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 3 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		
conexão elétrica - soquete		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10490



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0003A03

Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul