




Cabo de conexão com soquete

ADOAH040ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC004

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



E10493



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040ZDS0002A03

Conexão



BN = Cores dos fios :
BK = marrom
BU = preto
 azul