

E10494




Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC007

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	26 x 15 x 38
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10494



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002A03

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul