


Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0005F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material porca		latão, revestimento anti-adesivo

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E10518



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0005F03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adensivo



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul