


E10525



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0005F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, revestimento anti-adesivo

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo



E10525



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0005F03

Conexão



BN = Cores dos fios :
BK = marrom
BU = preto
 azul