


E10528



Jumper

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

Jumper

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conexão



Cores dos fios :
 BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

