




Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS07,5E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica		
cabo: 7,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado		




E10532



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS07,5E03

Conexão



BN =	Cores dos fios :
BK =	marrom
BU =	preto
	azul