


# E10535



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS07,5E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

### Observações


Unidades por embalagem 1 peça

### conexão elétrica

cabo: 7,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




# E10535



## Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS07,5E04

### Conexão



Cores dos fios :

BN =	marrom
BK =	preto
BU =	azul
WH =	branco