




Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça


**Cabo de conexão com soquete**

ADOGF030MSS0002E03

conexão elétricacabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

**Conexão**

BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul