




Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS07,5E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	17 x 10 x 26
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 7,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10538



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS07,5E03

Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul