



Cabo de conexão com soquete

ADOAF032ZDS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	17 x 10 x 26
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E10547



Cabo de conexão com soquete


ADOAF032ZDS0005A03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul