




Jumper

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Jumper

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conexão



conexão elétrica - Buchse



Conexão



E10553



Jumper

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado