
E10558

Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 35
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6
Material porca		POM
Notas		
Quantidade		1 peça

conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, amarelo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: POM




E10558

Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0010E03

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul