


E10560



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0020E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 35

Materiais PA 6.6

Material do invólucro PA 6.6

Material porca POM

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 20 m, PVC, amarelo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: POM




E10560



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040MSS0020E03

Conexão



BK = Cores dos fios :
BN = preto
BU = marrom
 azul