

E10562




Jumper

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10633
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6
Material porca		alumínio, preto anodizado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Jumper

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: alumínio, preto anodizado



conexão elétrica

cabo: 1 m, PVC, laranja; irradiado; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: alumínio, preto anodizado

