


## Adaptador

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

## Dados mecânicos

Materiais	alumínio
-----------	----------

Material do invólucro	alumínio
-----------------------	----------

Material porca	alumínio
----------------	----------

## Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: alumínio; Bloqueio: alumínio




# E10563



## Adaptador

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: alumínio; Bloqueio: alumínio

