


E10564



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0002B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	29 x 15 x 44
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6
Material porca		alumínio
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10564



Cabo de conexão com soquete


ADOAH042MSS0002B03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: alumínio



Conexão



BN = Cores dos fios :
BK = marrom
BU = preto
 azul