


Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	29 x 15 x 44
-----------	------	--------------

Materiais	PA 6.6
-----------	--------

Material do invólucro	PA 6.6
-----------------------	--------

Material porca	alumínio
----------------	----------

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E10566



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042MSS0010E03

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: alumínio



Conexão



BN =	Cores dos fios :
BK =	marrom
BU =	preto
	azul