

E10587




Plugável

SSTGH050MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11506

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 20 x 20 x 58

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material porca latão, niquelado

Notas

Quantidade 1 peça

E10587



Plugável


SSTGH050MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 7

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

