

E10588




Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0005A05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC071

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Notas

Quantidade 1 peça

E10588



Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSS0005A05

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco