


E10590



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca 1.4305 (aço inoxidável / 303)

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)




E10590



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0005E03

Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul