



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS07,5E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	PUR
-----------	-----

Material do invólucro	PUR
-----------------------	-----

Material porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)
----------------	-------------------------------

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 7,5 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)




E10591



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS07,5E03

Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul